

**DNMG 150608, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250697 CA125P
GTIN	4960664014187
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Laji	CA125P
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 320 m/min
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
lastunmurtaja	PQ

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä