

**VBMT 160408, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261184 CA125P
GTIN	4960664016693
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	HQ
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 260 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	CA125P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160408

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä