

**TNMG 220408, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251587 CA125P
GTIN	4960664024438
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuava aine	KM
Laji	CA125P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 320 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 220408
lastunmurtaja	PMG
Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä