


**Sorvauskääntöterä SNMG 120404, viimeistelyyn****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251162 CA125P
GTIN	4960664015467
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	CA125P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120404
lastunmurtaja	PQ
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 320 m/min

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä