

**TNMG 160404, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251472 CA125P
GTIN	4960664014323
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404
Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Laji	CA125P
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 320 m/min
lastunmurtaja	PQ

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä