

**DNMG 150616, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250894 CA125P
GTIN	4960664015313
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,6 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
lastunmurtaja	PH
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150616
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Laji	CA125P
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 300 m/min
Lastuamissyvyys a_p	1 - 5 mm
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä