

**Sorvauskääntöterä DNMG 150612 rouhintaan****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250893 CA125P
GTIN	4960664015306
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Nirkon säde	1,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	PH
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150612
Lastuamissyvyys a_p	1 - 5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	CA125P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 300 m/min

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä