

**WNMG 080408 Wiper, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252115 CA125P
GTIN	4960664017201
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Laji	CA125P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 320 m/min
Syöttö f	0,14 - 0,55 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
lastunmurtaja	WQ
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080808
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä