

**VBMT 160404, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261182 CA125P
GTIN	4960664016686
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	CA125P
lastunmurtaja	HQ
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160404
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 260 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä