


**CCMT 09T308, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260098 CA125P
GTIN	4960664017683
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 180 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	CA125P
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	HQ
Toleranssi	M
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM

ISO-koodi-kääntöterä

CCMT09T308-HQ CA125P

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä