


**CCMT 09T302, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260194 CA125P |
| GTIN | 4960664017591 |
| Tuoteluokka | 25E |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Toleranssi | M |
| Lastuava aine | KM |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 60 - 260 m/min |
| ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 09T302 |
| Laji | CA125P |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Syöttö f | 0,1 - 0,3 mm/kierr, |
| Pääkäyttöalue | P |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,5 - 3 mm |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| Nirkon säde | 0,2 mm |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |

| | |
|---------------|---------------------------------|
| lastunmurtaja | GK |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |