

**Sorvauskääntöterä DC.T 070202 viimeistelyyn, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260381 CA125P
GTIN	4960664018123
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070202
Laji	CA125P
Pääkäyttöalue	P
Toleranssi	M
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 1,5 mm
Nirkon säde	0,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
lastunmurtaja	HQ

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö

90 - 260 m/min

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä