

**TNMG 160404, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251582 CA125P
GTIN	4960664024391
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Lastuava aine	KM
Laji	CA125P
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	PMG
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 320 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404
Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä