


**SNMG 190612, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251368 CA125P
GTIN	4960664015658
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 330 m/min
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	1 - 11 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 190612
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	PH
Syöttö f	0,3 - 1 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Laji	CA125P
Nirkon säde	1,2 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä