


**SNMG 120408, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251254 CA125P
GTIN	4960664024360
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Laji	CA125P
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	PMG
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 320 m/min
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä