

**DCMT 11T302, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260488 CA125P
GTIN	4960664018093
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 260 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Toleranssi	M
Laji	CA125P
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
lastunmurtaja	GK
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T302
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,2 mm

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä