

**DCMT 11T308, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260387 CA125P
GTIN	4960664018178
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Toleranssi	M
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T308
lastunmurtaja	HQ
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 260 m/min
Pääkäyttöalue	P
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	CA125P

Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 1,5 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä