

**TNMG 220404, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251586 CA125P
GTIN	4960664024421
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	PMG
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,
Laji	CA125P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 320 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 220404

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä