


**SNMG 120408, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251356 CA125P
GTIN	4960664015603
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Laji	CA125P
Syöttö f	0,3 - 1 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 11 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
lastunmurtaja	PH
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	140 - 330 m/min

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä