

**TNMG 160408, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251474 CA125P
GTIN	4960664014330
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 320 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Laji	CA125P
lastunmurtaja	PQ
Nirkon säde	0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Pääkäyttöalue	P

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä