


**WNMG 080404 Wiper, Laji: CA125P****Tilastiedot**

Tilausnumero	252013 CA125P
GTIN	4960664017140
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 1,2 mm
Laji	CA125P
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,06 - 0,42 mm/kierr,
lastunmurtaja	WP
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 320 m/min

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä