


**WN.G 080404, Laji: CA125P**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	252112 CA125P
GTIN	4960664024469
Tuoteluokka	25E

## Tekninen kuvaus

Laji	CA125P
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,5 - 5 mm
Toleranssi	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	PMG
Pääkäyttöalue	P
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
ISO-koodi-kääntöterä	WN.G 080404
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö

150 - 320 m/min

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä