

**VNMG 160408, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251754 CA125P
GTIN	4960664014439
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 320 m/min
Laji	CA125P
Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
lastunmurtaja	PQ

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä