

**WNMG 080404, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252012 CA125P
GTIN	4960664017263
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
lastunmurtaja	HQ
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	CA125P
Syöttö f	0,07 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 320 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä