


**Sorvauskääntöterä WN.G 080408 Esirouhintaan, Laji: CA125P****Tilastiedot**

Tilausnumero	252114 CA125P
GTIN	4960664024476
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	CA125P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 320 m/min
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
ISO-koodi-kääntöterä	WN.G 080408
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Toleranssi	M
Nirkon säde	0,8 mm

lastunmurtaja	PMG
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä