


**WNMG 080416, Laji: CA125P****Tilastiedot**

Tilausnumero	252118 CA125P
GTIN	4960664024490
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,6 mm
Laji	CA125P
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 5 mm
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	PMG
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080416
Toleranssi	M

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö

150 - 320 m/min

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä