

**CCMT 09T304 Wiper, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260099 CA125P
GTIN	4960664017508
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 180 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Syöttö f	0,07 - 0,5 mm/kierr,
lastunmurtaja	WP
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 1,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Laji	CA125P
Toleranssi	M
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys

Viimeistely

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä