


**CC.T 09T302, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260096 CA125P
GTIN	4960664017669
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 180 m/min
Laji	CA125P
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT09T302-HQ CA125P
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
lastunmurtaja	HQ
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Toleranssi	M

Pääkäyttöalue	P
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä