

**CCMT 060204 Wiper, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260094 CA125P
GTIN	4960664017478
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Syöttö f	0,07 - 0,5 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Laji	CA125P
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	WP
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060204
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 180 m/min
Toleranssi	M

Nirkon säde	0,4 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä