


**CCMT 060204, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260192 CA125P
GTIN	4960664017584
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060204
Lastuava aine	KM
Laji	CA125P
lastunmurtaja	GK
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 3 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	P
Toleranssi	M

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö

60 - 260 m/min

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä