

**Sorvauskääntöterä CCMT 120404 Esirouhintaan****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260202 CA125P
GTIN	4960664017614
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 260 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Toleranssi	M
lastunmurtaja	GK
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Laji	CA125P
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120404

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä