

**CCMT 120408, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260204 CA125P
GTIN	4960664017621
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Laji	CA125P
lastunmurtaja	GK
Toleranssi	M
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 3 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120408
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,8 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö

60 - 260 m/min

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä