

**CCMT 120412, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260206 CA125P
GTIN	4960664017638
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120412
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Toleranssi	M
Laji	CA125P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	GK
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 260 m/min

Nirkon säde	1,2 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä