


**CC.T 09T304, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260196 CA125P
GTIN	4960664017607
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Laji	CA125P
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 260 m/min
lastunmurtaja	GK
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Toleranssi	M
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 3 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä