


**CCMT 060202, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260190 CA125P
GTIN	4960664017577
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 260 m/min
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060202
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Toleranssi	M
Nirkon säde	0,2 mm
Laji	CA125P
lastunmurtaja	GK
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä