


**CCMT 09T308 Wiper, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260100 CA125P
GTIN	4960664017515
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	WP
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 180 m/min
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T308
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	CA125P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,07 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 1,5 mm
Lastuava aine	KM
Toleranssi	M

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä