

**DC.T 11T304, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260386 CA125P
GTIN	4960664018161
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 1,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö $f$	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 260 m/min
Lastuava aine	KM
Toleranssi	M
Laji	CA125P

lastunmurtaja	HQ
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä