

**DCMX 11T304 Wiper, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260388 CA125P
GTIN	4960664017959
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	DCMX 11T304
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
lastunmurtaja	WP
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 260 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,15 - 1 mm
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	CA125P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä