

**DC.T 11T302, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260385 CA125P
GTIN	4960664018154
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T302
Nirkon säde	0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
lastunmurtaja	HQ
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 260 m/min
Toleranssi	M
Laji	CA125P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä