

**DCMT 070202, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260481 CA125P
GTIN	4960664018062
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 3 mm
Pääkäyttöalue	P
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-käantöterä	DCMT 070202
lastunmurtaja	GK
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 260 m/min
Laji	CA125P

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä