

**DC.T 070204, Laji: CA125P**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260382 CA125P
GTIN	4960664018130
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Laji	CA125P
Toleranssi	M
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 260 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm
lastunmurtaja	HQ
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Pääkäyttöalue	P
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä