

**DCMT 070208, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260486 CA125P
GTIN	4960664018086
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Laji	CA125P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 260 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 3 mm
Toleranssi	M
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070208
lastunmurtaja	GK

Pääkäyttöalue	P
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä