

**DCMT 070204, Laji: CA125P**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260483 CA125P
GTIN	4960664018079
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Toleranssi	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 260 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	CA125P
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,

lastunmurtaja	GK
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä