

**Sorvauskääntöterä DC.T 11T308 Esirouhintaan, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260492 CA125P
GTIN	4960664018116
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Laji	CA125P
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T308
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 260 m/min
Pääkäyttöalue	P
Toleranssi	M
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	GK
Lastuava aine	KM

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä