

**CNMG 120404, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250102 CA115P
GTIN	4960664042913
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	PQ
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	180 - 400 m/min
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	jatkuva
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Laji	CA115P
Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Nirkon säde	0,4 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä