

**VBMT 110308, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261176 CA125P
GTIN	4960664016679
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 110308
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 260 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	CA125P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
lastunmurtaja	HQ
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä