

**Sorvauskääntöterä DC.T 11T304 Esirouhintaan, Laji: CA125P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260490 CA125P
GTIN	4960664018109
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Toleranssi	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Laji	CA125P
lastunmurtaja	GK
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö

90 - 260 m/min

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä