


**CNMG 120404 Wiper, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250103 CA115P
GTIN	4960664042357
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 1,2 mm
lastunmurtaja	WP
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Syöttö f	0,06 - 0,42 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 400 m/min
Laji	CA115P

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä