


**CNMG 120408 Wiper, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250105 CA115P
GTIN	4960664042364
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
lastunmurtaja	WP
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,06 - 0,42 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	CA115P
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	180 - 400 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	P

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä