

**CNMG 120408, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250104 CA115P
GTIN	4960664042920
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	PQ
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Laji	CA115P
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 400 m/min
Pääkäyttöalue	P
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä